

E-WELD GEL

Descrição do produto

Antirrespingo em pasta para proteção do bico, bocal e difusor de gás.

Não inflamável, sem VOC, livre de: silicone e solvente.

Instruções de uso

Pré-aqueça o bocal e mergulhe-o na pasta aprofundando cerca de 10 mm. A soldagem deve ser iniciada logo na sequência.

A reaplicação do produto deverá ser feita quando parte da pasta começar a secar no bocal.

Tipos de aplicação/equipamento

É utilizado na proteção da solda MIG/MAG.

Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em todas as ligas metálicas.

Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

Vantagens Produtivas

Aumenta a vida útil do bico, bocal e difusor de gás, pois facilita a limpeza da tocha.

Econômico: requer apenas uma fina camada de proteção para prevenir a adesão de respingos de solda.

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website walter.com

Walter Tecnologias em Superfícies
Rua Santa Clara, 284, Capuava
Pq. Industrial San José | Cotia | SP – 06715-867
Tel: 55 11 3783-9500 | www.walter.com

Versão 04 | 05/2019

E-WELD GEL

Informações Comerciais

Volume	Código	Validade
200 g	53-F 103	2 anos
4,25 kg	53-F 105	

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.